

HOLEX**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 30, Izvrtina d2 (H7): 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319320 8
GTIN	4067263152170
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_6	60 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	8 mm
l_7	51 mm
Navoj hladilnega kanala	M6
Navoj vpenjalnega vijaka	M6
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d_6	68 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

