

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d2 (H7): 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319335 25
GTIN	4062406755119
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnični opis**

Izvrtina d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M12
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

