

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d₂ (H7): 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319335 32
GTIN	4062406755126
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l ₆	90 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	32 mm
l ₇	76 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M12
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

