

**HOLEX****Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 25, Izvrtina d2 (H6): 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319165 20
GTIN	4062406755195
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Tehnični opis**

$l_1 -0,2$	67 mm
Zunanji $\varnothing d_3$	40 mm
$l_2$	54 mm
Izvrtina $d_2$ (H6)	20 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M10×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 25
$d_6$	58 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 25
Vrsta izdelka	VDI držala orodij