

**HOLEX****Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 30, Izvrtina d2 (H6): 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319175 40
GTIN	4067263152354
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Tehnični opis**

$l_1 -0,2$	85 mm
Izvrtina $d_2$ (H6)	40 mm
$l_2$	73 mm
Zunanji $\varnothing d_3$	68 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M16×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
$d_6$	68 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 30

Vrsta izdelka

VDI držala orodij