

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 25, Izvrtina d₂ (H6): 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319165 16
GTIN	4062406755188
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Zunanji Ø d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M10×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 25
d ₆	58 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 25

Vrsta izdelka

VDI držala orodij