

**HOLEX****Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 30, Izvrtina d<sub>2</sub> (H6): 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319175 32
GTIN	4067263152132
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø d <sub>3</sub>	52 mm
l <sub>2</sub>	63 mm
Izvrtina d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M12×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 30

Vrsta izdelka

VDI držala orodij