

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 30, Izvrtina d2 (H6): 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319175 20
GTIN	4067263120506
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

$l_1 -0,2$	67 mm
Zunanji $\varnothing d_3$	40 mm
l_2	54 mm
Izvrtina d_2 (H6)	20 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M10×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d_6	68 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 30

Vrsta izdelka

VDI držala orodij