

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d₂ (H6): 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319215 20
GTIN	4062406755317
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_2	54 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	20 mm
Zunanji Ø d ₃	40 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M10×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij