

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d₂ (H6): 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319215 32
GTIN	4062406755331
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

$l_1 -0,2$	71 mm
Zunanji $\varnothing d_3$	52 mm
Izvrtina d_2 (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M12×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d_6	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij