

**HOLEX****Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d2 (H6): 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319215 25
GTIN	4062406755324
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Tehnični opis**

Izvrtina d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
Zunanji Ø d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M12×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij