


Garant

Luknjaste pločevine za zadnjo stran, primerne za delovne plošče, dolžina: 1250mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 920365 1250 |
| GTIN | 4062406755386 |
| Razred artikla | 91S |

Opis**Izvedba:**

Zarobljeno z jekleno pločevino, z \square 9 x 9 mm v rastru 37 mm.

Za pritrditev na zadnjo stran na delovne prostore z električnim nastavljanjem višine, za lažje obremenitve. Luknjaste pločevine se od znotraj privijejo na zadnjo stran prečne ojačitve.

Primerno za:

Delovna mesta z električnim nastavljanjem višine za lažje obremenitve art. 920301–920306.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|---------|
| Višina | 334 mm |
| Masa | 6 kg |
| Širina | 1005 mm |
| Globina | 70 mm |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm |

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Zadnja stena |