

Garant

Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 / 200 kg, delovna plošča Eluplan, temna, Tip: 1250/S

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča iz temnega Eluplana. Delovna miza s pločevinastimi zaščitnimi ploščicami, možna postavitev vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Globina	750 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	98 kg
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da

Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Maksimalna nosilnost	250 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1250 mm
ComfortClose	ne
Širina	1250 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	720 - 1200 mm
Hitrost dviganja	38 mm/s
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Nosilnost pri trajni obremenitvi	250 kg
Material delovne plošče	Temni Eluplan
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize