

Garant GRIDLINE

Nožni del z napetostjo, Višina 900 mm, Tip: CZ**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927063 CZ |
| GTIN | 4062406755607 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtini za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------|
| Vtičnica, tip | E |
| Globina | 700 mm |
| Nazivna napetost | 250 V |

| | |
|-----------------------------|---|
| za globino plošče | 750 mm |
| Višina | 800 mm |
| Nazivni tok | 16 A |
| Širina | 50 mm |
| Konstruktivska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | Višina 900 mm |
| Vrsta izdelka | Energetski modul |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Izravnava višine, delovne mize GridLine Tip M12 | 927090 M12 |
| Talni drsniki, 2-delna garnitura Tip 2 | 927092 2 |