

Garant GRIDLINE

**Nožni del z napetostjo in stisnjenim zrakom, Višina 800 mm, Tip: DE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927067 DE
GTIN	4062406755614
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

**Obseg dobave:**

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov. Vključno z varnostno enoročno spojko, hitra spojka NW 7,2 in priključni navoj s 3/8 cole, do 10 barov.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

**Tehnični opis**

Višina	800 mm
Širina	50 mm

Nazivna napetost	250 V
Globina	700 mm
za globino plošče	750 mm
Nazivni tok	16 A
Vtičnica, tip	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Višina 800 mm
Vrsta izdelka	Energetski modul

## Pribor

Izravnava višine, delovne mize GridLine Tip M12	927090 M12
Talni drsniki, 2-delna garnitura Tip 2	927092 2