

Garant GRIDLINE

Nožni del z napetostjo in stisnjenim zrakom, Višina 800 mm, Tip: CZ**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov.

Vključno z varnostno enoročno spojko, hitra spojka NW 7,2 in priključni navoj s 3/8 cole, do 10 barov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Širina	50 mm
Vtičnica, tip	E

Nazivni tok	16 A
Nazivna napetost	250 V
za globino plošče	750 mm
Globina	700 mm
Višina	800 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Višina 800 mm
Vrsta izdelka	Energetski modul

Pribor

Izravnava višine, delovne mize GridLine Tip M12	927090 M12
Talni drsniki, 2-delna garnitura Tip 2	927092 2