



## Naglavna LED-svetilka z baterijo, Tip: H5-CORE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.

- **Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.**
- **Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.**
- **Zamenljiv, pralen naglavni trak.**
- **Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.**

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Tehnični opis

Masa	178 g
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Čas obratovanja	2 h
Čas delovanja v 2. stopnji	20 h
Ø glave	32 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	15 lm
Svetlobni tok	200 lm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Oznaka proizvajalca	H5 Core
Tip baterij	Mignon, AA
Število vključenih baterij	2
Svetlobni tok Boost	350 lm
Vrsta izdelka	Naglavne svetilke