



Polnilnik baterij, Tip: LITHIUM4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z **nadzorom posameznih polnilnih mest** in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in **vzdrževalno polnjenje**. Vhodna napetost 100–240 V. Z LC-prikazovalnikom za natančen nadzor postopka polnjenja in dodatne zvočne povratne informacije.

Uporaba:

Polnilna mesta za akumulatorje NiMH: 1 – 4 × Micro AAA/Mignon AA ali 1 – 2 × Baby C.

Polnilna mesta za li-ionske akumulatorje/akumulatorje LiFePO4: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 itd.

Tehnični opis

Maksimalno število polnilnih mest	4
Širina	96 mm
Višina	33 mm
Nazivna napetost	100 V
maksimalni tok polnjenja	2 A
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V

Dolžina	129,5 mm
Omrežna frekvenca	50 Hz
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Polnilniki akumulatorjev