




Polnilnik baterij, Tip: C-MULTI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z **nadzorom posameznih polnilnih mest** in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in **vzdrževalno polnjenje**. Vhodna napetost 100–240 V. Z inteligentno tehnologijo polnjenja »PERFECT 7« (hiter preizkus kapacitete, akumulatorju prijazno predhodno polnjenje, analiza akumulatorja, hitro polnjenje, IQ-izklop, polnjenje Top-Off, vzdrževalno polnjenje) in 3-barvnim LED-prikazom za odčitavanje stanja celic.

Uporaba:

Polnilna mesta za akumulatorje NiMH: 1 – 4 × Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D in 1 × blok 9 V.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Dolžina	151,8 mm
maksimalni tok polnjenja	0,8 A
Omrežna frekvenca	50 Hz
Višina	149,6 mm

Nazivna napetost	100 - 240 V
Širina	47 mm
Maksimalno število polnilnih mest	5
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Polnilniki akumulatorjev