

AEG

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, Tip: BSB18C2BL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Močan akumulatorski kompaktni udarni vijačnik 18 V brez ščetk

- **Kompaktna dolžina samo 183 mm zagotavlja izjemno priročnost**
- **2-stopenjsko gonilo**
- **21-stopenjska nastavitve vrtilnega momenta in vrtna udarna vrtna stopnja za vrtnje v kamen**
- **LED-osvetlitev delovnega območja**
- **Desni/levi tek**
- **Trojna litij-ionska zaščita PRO: Nadzor temperature, nadzor posameznih celic in zaščita pred preobremenitvijo**

Obseg dobave:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z zaponko za pas, 1x hitrovpenjalna vrtna glava FIXTEC 13 mm, **brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev.**

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	BSB18C2BL-0
---------------------	-------------

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Masa brez akumulatorja	1,6 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Napajanje	Akumulatorska
Dolžina	183 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	500 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment	60 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1950 min ⁻¹
Izvedba motorja	Brez ščetk
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni vijačniki