

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Toleranca	M
Zvrst	HB7415-1
Lomilec odrezkov	TIM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje