

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje