


Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje