

**Garant****DNMG 150604, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Razred artikla	21G

### Opis

DNMG 150604 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

### Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Lomilec odrezkov	VM

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje