

**Garant****VNMG 160408, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Razred artikla	21G

## Opis

VNMG 160408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje