



Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327401 5
GTIN	4062406764609
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.
- Možnost desnega in levega teka.
- Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.

Uporaba:

Sojemalo vpenemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za :

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Napotek:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.

Ø delovnega območja: 28 - 50 mm

Vpenjalni krog Ø D1: 26 mm

Uporabna dolžina B: 70,3 mm

Masa obdelovanca: 55 kg

Zunanji Ø: 52 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 9 mm

Tehnični opis

Vpenjalni krog Ø D1	26 mm
---------------------	-------

maksimalni \varnothing konic 60° A	9 mm
Masa obdelovanca	55 kg
Zunanji \varnothing	52 mm
\varnothing delovnega območja	28 - 50 mm
Uporabna dolžina B	70,3 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo