

**Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327402 5
GTIN	4062406765828
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.**
- **Možnost desnega in levega teka.**
- **Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.**

Uporaba:

Sojemalo vpenemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za:

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Napotek:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.

Tehnični opis

Celotna dolžina	218 mm
maksimalni Ø konic 60° A	14 mm
Ø delovnega območja	40 - 72 mm
Zunanji Ø	70 mm
Uporabna dolžina B	89 mm

Masa obdelovanca	65 kg
Vpenjalni krog Ø D1	38 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo