

**Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327403 4
GTIN	4062406765835
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.**
- **Možnost desnega in levega teka.**
- **Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.**

Uporaba:

Sojemalo vpenemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za :

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Napotek:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.

Ø delovnega območja: 55 - 100 mm

Vpenjalni krog Ø D1: 54 mm

Uporabna dolžina B: 104,1 mm

Masa obdelovanca: 100 kg

Zunanji Ø: 82 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 20 mm

Tehnični opis

Masa obdelovanca	100 kg
------------------	--------

maksimalni \varnothing konic 60° A	20 mm
Vpenjalni krog \varnothing D1	54 mm
Zunanji \varnothing	82 mm
Uporabna dolžina B	104,1 mm
\varnothing delovnega območja	55 - 100 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo