

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB725-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 110404 HB725-1 Zvrst: HB725-1  
Lomilec odrezkov: UM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB725-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	UM1
Glavna uporaba	UNI
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje