

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412

Toleranca	M
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Zvrst	HB725-1
Lomilec odrezkov	UM1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje