

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni material	HM

Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Zvrst	HB725-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	UM1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje