

Garant**CNMG 120404, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Lomilec odrezkov	UM1
Rezalni material	HM
Zvrst	HB725-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Glavna uporaba	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNNG 120404
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje