

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Lomilec odrezkov	UM1
Glavna uporaba	UNI
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB725-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje