

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UN1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M

Lomilec odrezkov	UN1
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HB725-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje