

**Garant**
**WNMG 060408, Zvrst: HB725-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Razred artikla	21G

### Opis

WN.G 060408 HB725-1 Zvrst: HB725-1  
 Lomilec odrezkov: UN1  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

### Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	HB725-1
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	UN1
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje