

**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB725-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120408 HB725-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	UM1
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Zvrst	HB725-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Glavna uporaba	UNI

Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje