

Garant**SNMG 120412, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120412 HB725-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Zvrst	HB725-1
Glavna uporaba	UNI
Lomilec odrezkov	UM1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje