

**Garant****TNMG 160408, Zvrst: HB725-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Razred artikla	21G

## Opis

TN.G 160408 HB725-1 Zvrst: HB725-1  
Lomilec odrezkov: UM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Lomilec odrezkov	UM1

Zvrst	HB725-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje