

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB725-1
GTIN	4062406765682
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Lomilec odrezkov	UN1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB725-1

Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje