

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Zvrst	HB725-1

Glavna uporaba	UNI
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	UM1
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje