

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	UM1
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB725-1

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje