

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	HM
Zvrst	HB725-1
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	UM1

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje