

Garant
WNMG 080412, Zvrst: HB725-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB725-1 Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Toleranca: M

 Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm

 Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Zvrst	HB725-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Lomilec odrezkov	UM1
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje