

Garant
WNMG 080408, Zvrst: HB725-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080408 HB725-1 Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UN1

Toleranca: M

 Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm

 Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	UN1
Zvrst	HB725-1
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	UNI
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje