

Garant**CC.T 09T308, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T308 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm

Zvrst	HB725-1
Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje