


Garant**RC.X 1003, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB725-1 Lomilec odrezkov: UM1

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB725-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje