

Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	UNI

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB725-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje