

Garant**RC.T 0602, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Razred artikla	21G

Opis

RC.T 0602 HB725-1 Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Toleranca	M
Zvrst	HB725-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMT 0602
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni material	HM

Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje