


**Garant****RC.X 1204, Zvrst: HB725-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Razred artikla	21G

## Opis

RC.X 1204 HB725-1 Lomilec odrezkov: UM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1204

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB725-1
Lomilec odrezkov	UM1
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje