

**Garant****RC.T 0803, Zvrst: HB725-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Razred artikla	21G

### Opis

RC.T 0803 HB725-1 Lomilec odrezkov: UM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

### Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMT 0803
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Zvrst	HB725-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje